

Garant GRIDLINE

**Flüssigkeitenschrank mit Kunststoff-Kanistern, Höhe mm / Anzahl Ölkantner:
1500/14****Bestelldaten**

Bestellnummer	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Schrankkörper ist mit einer **Einzelauszugsicherung** ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.

Flüssigkeitenschrank, bestückt mit Ölkantnern aus **Kunststoff** (Nr. 980060).

Bestückung:

Anzahl Fachboden ausziehbar: 3
Anzahl Ölkantner (10 Liter): 10
Anzahl Ölkantner (25 Liter): 4
Anzahl Ölauffangwanne: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkantner verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Auszugböden siehe Nr. 980052.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1350 mm
Breite	750 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	1500 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	136 kg
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ölschrank