

Garant GRIDLINE

**Auszugboden für Flüssigkeitenschränke (ohne Kanister), Einbauhöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	980052 75
GTIN	4062406107062
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste Stahlblechkonstruktion mit kugelgelagerten Laufschiene. Vorne offener Ausschnitt für Ablasshähne. **100 % ausziehbar, bis 200kg Tragfähigkeit.**

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von 4 Kanistern mit je 25 Liter **oder** 5 Kanistern mit je 10 Liter Füllmenge.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Nutzbreite	600 mm
Nutztiefe	500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Auszugboden

