

**Garant****Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, SK 50, für Schaft-Ø D1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301287 40
GTIN	4062406105013
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
- Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.
- Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

**Igeltext:**

WSP-Vollbohrer  
Werkzeugaufnahme  
Geschliffene Anlagefläche  
Form ADB

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

**Passend für:**

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835,  
Ersatzschrauben Nr. 309907, 309908.

**Technische Beschreibung**

für Schaft-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Außen-Ø D	60 mm

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

## Zubehör

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
ER-Spannschlüssel1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 40	309700 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 200 N·m	656050 200
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50