

**Garant**
**Werkzeughalter für Vollbohrer, HSK-A 63, für Schaft-Ø D1: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	307005 25
GTIN	4062406105242
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer ist um 0,4 mm versetzt. **Beim Anziehen wird der Bund des Vollbohrer-Schaftes gegen die Anlagefläche gespannt. Zusätzlich ist der Anlage-Ø gegenüber herkömmlichen Werkzeugaufnahmen vergrößert.**

**Verwendung:**

**Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.**

**Passend für:**

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschrauben Nr. 309907 und 309908.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	90 mm
für Schaft-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Außen-Ø D	45 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

---

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309880 63
-------------------------------	-----------