

**Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm, Typ: G2440****Bestelldaten**

Bestellnummer	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Artikelklasse	03R

Beschreibung**Ausführung:**

Kraftvolle, langsamlaufende Ausführung mit Stützgriff. Höchstdrehzahl **4300 1/min.**

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):**

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximaler Luftbedarf	342 l/min
Arbeitsgeräusch	80 dB(A)
Herstellerbezeichnung	G2440
Gewicht	0,9 kg
maximale Drehzahl	4300 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Abgabeleistung	550 W

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer