

Garant**Untergestell, für Plattengröße Länge×Breite: 1200X800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431000 1200X800
GTIN	4045197720641
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 9006 weißaluminium. Ablageboden aus Buche Multiplex.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 – 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).

- **Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500.**
- **Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).**

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Höhenausgleich: 25 mm

Unterbau Höhe: 720 mm

Unterbau Breite: 900 mm

Unterbau Tiefe: 630 mm

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren: 780 mm

Tragfähigkeit flächenverteilt: 1000 kg

Gewicht: 39 kg

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit flächenverteilt	1000 kg
Unterbau Breite	900 mm
Tür Anzahl	1
Unterbau Tiefe	630 mm
Gewicht	39 kg
Unterbau Höhe	720 mm
passend für Plattengröße Länge×Breite	1200×800 mm
Material Ablageplatte	Buche Multiplex
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte)	900 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	780 mm
Höhenausgleich	25 mm
Produktart	Unterbau