

3M Roloc™**Vlies-Finishingscheibe SC-DR, Ø 25,4 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	554044 180
GTIN	30048011153927
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Ausführung	A medium
Feinheitsgrad	mittel
Körnungsvergleich	180
Scheiben-Ø	25,4 mm
Schleifmittel	Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 25,4 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 25 mm	554092 25
--	-----------