



Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, $\varnothing d = 20$ mm, Gewinde M \times Länge L1: M10X25



Bestelldaten

Bestellnummer	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:**Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Technische Beschreibung

$\varnothing D_2$	18 mm
Nutzlänge L_1	25 mm
L_2	20,2 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	10,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 20$ mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme