

**3M Roloc™****Vlies-Finishingscheibe SC-DR, Ø 25,4 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	554044 280
GTIN	30048011153910
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

**Technische Beschreibung**

Ausführung	A very fine
Feinheitsgrad	fein
Körnungsvergleich	280
Scheiben-Ø	25,4 mm
Schleifmittel	Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 25,4 mm
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 25 mm	554092 25
--	-----------