



Krallenbacken-Set 3-teilig, für Futter, Ø 200 mm, Typ: 2



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 313231 2 |
| GTIN | 2050001929280 |
| Artikelklasse | 33T |

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.**

Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Für Außenspannung, bestens geeignet zur Rohteilspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5, gehärtet.

Passend für:

SchUNK-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Spannbereich exemplarisch für Nr. 313115 – 313137. Tiefe der Spannstufe 25 mm.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannbereich | 64 - 175 mm |
| für Futter-Typ-Ø | 200 mm |
| Produktnamensattribut | Ø 200 mm |
| Nutenbreite D | 10 mm |

| | |
|---------------------|--|
| Bohrungsabstand b | 40 mm |
| Steglänge A | 20 mm |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen |
| passend zu Farbcode | Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |