

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, elektrisch höhenverstellbar, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 1 Paar Knotenbleche zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

**Lieferumfang:**

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

## Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Anschlussspannung	250 V
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Anzahl Schubladen	2
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Gewicht	104 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
	950320 75/2

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-  
Fronthöhe / Typ 75/2

Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20

951830 20X20

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System  
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

950180 75

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-  
Fronthöhe / Typ 75/3

950300 75/3

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-  
Fronthöhe / Typ 150/4

950320 150/4

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-  
Fronthöhe / Typ 75/1

950300 75/1

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5

954305 5

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-  
Fronthöhe / Typ 75/2

950300 75/2