


**Garant**
**XDLW 070308 TN, KU7710, Typ: GGG**


## Bestelldaten

Bestellnummer	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Artikelklasse	21H

## Beschreibung

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$   
 Spanschraube Nr. 219810 mit maximal 1,5 Nm anziehen!  
 ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLW 070308 TN  
 Typ: GGG  
 Eckenradius: 0,8 mm  
 Programmierradius bei  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Technische Beschreibung

Typ	GGG
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW 070308 TN
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	KU7710
Schneidstoff	Keramik

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,6 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,36 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen