

Garant GRIDLINE

**Fußteil, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927000 800
GTIN	4062406107291
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	700 mm
Höhe	800 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Breite	50 mm

Gewicht	6,9 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

---

## Zubehör

Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2
Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12