

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde konische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M10X75****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307044 M10X75 |
| GTIN | 4062406106799 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Konische Bauform.

Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Densimet-Aufnahmen bzw. Vollhartmetall-Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301373 – 301379 und Nr. 301362 – 301368.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 101 mm

Bohrungs-Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Außen-Ø D: 23 mm

Nutzlänge L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|--------|
| Auskraglänge A-Maß | 101 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Bohrungs-Ø D ₁ | 10,5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Gewinde M | M10×75 |
| Außen-Ø D | 23 mm |
| Nutzlänge L ₁ | 75 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |