

**Garant****Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde konische Form, HSK-A 100, Gewinde M × Länge L1: M16X100****Bestelldaten**

Bestellnummer	307046 M16X100
GTIN	4062406107000
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Konische Bauform.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

**Sonderzubehör:**

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	36 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	100 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Auskräglänge A-Maß	129 mm

Gewinde M	M16×100
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme