

Garant GRIDLINE

Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung, Höhe: 650mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927001 650
GTIN	4062406107628
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Höhenverstellung 150 mm.**Lieferumfang:**

Fußteil mit manueller Höhenverstellung Nr. 927080 Gr. 150.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Breite	50 mm

passend für Plattentiefe	750 mm
Höhenstellraster	25 mm
Höhenstellbereich	650 - 800 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Höhenausgleich für manuelle Höhenverstellung Typ M10	927091 M10
Manuelle Höhenverstellung Höhenverstellung 150 mm	927080 150
Fußteil Höhe 650 mm	927000 650