

**TESA****Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Artikelklasse	45A

**Beschreibung****Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

**Lieferumfang:**

Bügelmessschraube ohne Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	2 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100

### Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------