

# mato

## Handhebel-Fettpresse Profi, 400 g



### Bestelldaten

Bestellnummer	083582
GTIN	4016553041311
Artikelklasse	08H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige **Industrie-Ausführung** (Scheinschmierung ausgeschlossen) mit stufenloser Kolbenstangenfixierung. Befüllung mit losem Fett (Inhalt 500 cm<sup>3</sup>) bzw. mit Kartusche (Inhalt 400 g) möglich.

Profi-Handhebel-Fettpresse mit Kurzhubsystem, **Füll- / Entlüftungsventil**.

#### Norm:

**DIN 1283**

#### Lieferumfang:

Inklusive Sicherheits-**Gummipanzerschlauch** Ø 13 mm, 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Arbeitsdruck: 400 bar

Prüfdruck: 800 bar

Anschlussgewinde Schlauch: R1/8 Zoll

### Technische Beschreibung

Anschlussgewinde Schlauch	R1/8 Zoll
Prüfdruck	800 bar
Arbeitsdruck	400 bar
Inhalt	400 g
Produktnamensattribut	400 g
Produktart	Fettpresse

---

## Zubehör

Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen Typ  
UNI

083590 UNI

Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen Typ  
PLUS

083590 PLUS