



## Kombi-Vierbacken-Drehfutter Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-Ø A / Kegel: 200/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Artikelklasse	36B

### Beschreibung

#### Igeltext:

**Einzelverstellung** der kombinierten Backen.

**Zentrische** Verstellung der Backen.

#### Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:

**a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);**

**b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.**

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiraling zur Backenverstellung ist **gehärtet**, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken **beidseitig geschliffen**.

**Mit Kurzkegelaufnahme DIN 702-3.** mit Stehbolzen und Bundmuttern für Spindelköpfe DIN 55027. (DIN 55027 sowie die internationale Norm ISO702/III sind gleich wie DIN 55022 (alte Norm)). Das Drehfutter wird ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Werkstoff:

Guss

#### Lieferumfang:

Inklusive:

1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.

1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).

1 Spannschlüssel.

## Technische Beschreibung

Spannschlüsselvierkant K	11 mm
Kegelgröße	5
Gewicht	19 kg
Anzahl Stehbolzen	4
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	112 mm
Außen-Ø A	200 mm
Durchlass E	55 mm
Zentrierkegel B	82,575 mm
Teilkreis F	104,8 mm
Größe der Stehbolzen	M10
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	143 mm
Norm	DIN 702-3
Produktart	Kombi-Vierbackenfutter