



Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 0515L



Bestelldaten

Bestellnummer	553320 0515L
GTIN	4007220147283
Artikelklasse	55G

Beschreibung

Ausführung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft.

Verwendung:

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Schleifkappen Nr. 553325 – 553326.

Schaft-Ø: 6 mm

maximale Drehzahl: 95000 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	95000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Antriebsmaschine	
Trägermaterial	

maximale Umfangsgeschwindigkeit

m/s

Produktart