

**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 58-11****Bestelldaten**

Bestellnummer	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Mittelfest, Rohr- und Gewindedichtung, NSF-P1 Zulassung, **kennzeichnungsfrei**.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	1 - 2 h
minimales Losbrechmoment	18 - 24 Nm
für Gewindegröße M bis	M56

Herstellerbezeichnung	58-11
für Gewindegröße Zoll	2 Zoll
für Gewindeart	Alle
Handfestigkeit nach	15 - 30 min
Dynamische Viskosität	20000 - 80000 mPas
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
Füllmenge	50 ml
geeignet für Material	Metall
Farbe	gelb
Form	flüssig
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Flammpunkt	100 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Festigkeitsklasse	mittelfest
Demontage	mit Spezialwerkzeug
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7063

083392 7063

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7061

083391 7061