

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 400/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 150

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	325 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe in G	20
Nutzbreite	350 mm
Gewicht	34,1 kg

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Anzahl Schubladen	3
Höhe	400 mm
Breite	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzhöhe	325 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
	927412 400

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe
400 mm

Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21