



## Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, $\varnothing d = 25$ mm, Gewinde M $\times$ Länge L1: M12X109



### Bestelldaten

Bestellnummer	301349 M12X109
GTIN	4062406107376
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

**Ausführung:****Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

### Technische Beschreibung

Nutzlänge L <sub>1</sub>	109 mm
L <sub>2</sub>	67 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 25$ mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme