

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 400/4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927300 400/4 |
| GTIN | 4062406108151 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------|
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Anzahl Tür | 0 |
| Nutzhöhe | 325 mm |
| Nutzhöhe für Schubladen | 325 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Höhe | 400 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 12 |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 |
| Gewicht | 40 kg |
| Schubladen Nutzbreite | 300 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Nutzbreite | 350 mm |
| Breite | 400 mm |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 12×20G |
| Produktart | Werkbankgehäuse |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 927500 100 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927500 75 |
| | 927412 400 |

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe
400 mm

Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10

951025 10

Schlossblende für GridLine Typ KO21

914227 KO21