

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 700**Bestelldaten**

Bestellnummer	927310 700
GTIN	4062406108366
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	350 mm
Türhöhe	625 mm

Tür Nutzhöhe	625 mm
Anzahl Schubladen	0
Höhe	700 mm
Nutzhöhe	625 mm
Türanschlag	rechts
Breite	400 mm
Gewicht	23,7 kg
Tiefe	650 mm
Anzahl Tür	1
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12