

Garant

Schrankunterbau, für Plattengröße Länge×Breite: 1500X1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	431050 1500X1000
GTIN	4045197720696
Artikelklasse	41C

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und/ oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL9006 weißaluminium, Fronten RAL 5011 stahlblau.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 – 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).

- **Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubbocke Nr. 373500.**
- **Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).**

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 100; 120; 200 mm

Türhöhe (links): 480 mm

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4x Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Stiftzylinderschloss: modularer Steckesatz

Unterbau Höhe: 720 mm

Unterbau Breite: 1304 mm

Unterbau Tiefe: 780 mm

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren: 780 mm

Schubladen Nutzbreite: 490 mm

Schubladen Nutztiefe: 520 mm

Technische Beschreibung

Unterbau Tiefe	780 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutztiefe	520 mm
passend für Plattengröße LängexBreite	1500x1000 mm
Gewicht	137 kg
Schubladen Nutzbreite	490 mm
Unterbau Höhe	720 mm
Unterbau Breite	1304 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	2000 kg
Tür Anzahl	1
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte)	900 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	780 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	90 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktart	Unterbau