

**Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD, BT 50, MK innen: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	303087 4
GTIN	4062406109288
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Innen und Außen geschliffen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen **mit MK-Schaft**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 95 mm

Außen-Ø D: 48 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	48 mm
Auskraglänge A-Maß	95 mm
Aufnahme	BT 50
Norm	DIN 6383
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 μm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308812 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 50	308810 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50