

Garant GRIDLINE

**Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927500 200    |
| GTIN          | 4062406109820 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

**Passend für:**

Alle Gehäuse 16G.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**  
**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg  |
| Fronthöhe                            | 200 mm |
| Gewicht                              | 9,1 kg |
| Nutzhöhe                             | 175 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G           | 12×20  |
| Nutztiefe in G                       | 20     |
| Nutzbreite in G                      | 12     |

|  |   |
|--|---|
| Einsatzbereich                         | Werkbankgehäuse   |
| Nutzbreite                             | 300 mm  |
| Nutztiefe                              | 500 mm  |
| mit Schubladen Einzelentriegelung      | nein  |
| Materialstärke                         | 1 mm  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %   |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 12×20G  |
| Produktart                             | Schublade   |