

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 200/1**Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Gewicht	19,1 kg
Tiefe	650 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Nutzhöhe für Schubladen	125 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Anzahl Schubladen	1

Schubladen Nutzbreite in G	20
Nutzbreite	550 mm
Breite	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Nutzhöhe	125 mm
Höhe	200 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schraubenset für GridLine Werkbänke Typ 1	927093 1
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 200 mm	927720 200
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10