



## Policap® Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 0515L



### Bestelldaten

Bestellnummer	553326 0515L
GTIN	4007220953839
Artikelklasse	55G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Nur kompatibel zu Schleifkappenträger Nr. 553320. **Siliciumcarbid (SiC)** ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen. Kühler Schliff durch schleifaktive Zusatzstoffe.

#### Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Schleifkappen-Ø: 5 mm

Schleifkappenlänge: 15 mm

empfohlene Drehzahl: 40000 min<sup>-1</sup>

### Technische Beschreibung

Schleifkappen-Ø	5 mm
empfohlene Drehzahl	40000 min <sup>-1</sup>
Schleifkappenlänge	15 mm
Feinheitsgrad	

Antriebsmaschine	
Bindung	
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Körnung	150
Schleifmittelunterlage	
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
schleifaktive, kühlende Beschichtung	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnamensattribut	Korn 150
Produktart	

## Zubehör

Schleifkappenträger Kopf-Ø, Kopflänge, Form 0515L	553320 0515L
---	--------------