




Policap® Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1125L



Bestelldaten

Bestellnummer	553326 1125L
GTIN	4007220953853
Artikelklasse	55G

Beschreibung

Ausführung:

Nur kompatibel zu Schleifkappenträger Nr. 553320. **Siliciumcarbid (SiC)** ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen. Kühler Schliff durch schleifaktive Zusatzstoffe.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Schleifkappen-Ø: 11 mm

Schleifkappenlänge: 25 mm

empfohlene Drehzahl: 20000 min⁻¹

Technische Beschreibung

Schleifkappenlänge	25 mm
empfohlene Drehzahl	20000 min ⁻¹
Schleifkappen-Ø	11 mm
Feinheitsgrad	

Antriebsmaschine	
Bindung	
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Körnung	150
Schleifmittelunterlage	
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
schleifaktive, kühlende Beschichtung	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnamensattribut	Korn 150
Produktart	

Zubehör

Schleifkappenträger Kopf-Ø, Kopflänge, Form 1125L	553320 1125L
---	--------------