

HOLEX**Fächerschleifhülse (ZA) Korn 40 grob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553820 60X30
GTIN	4045197723130
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Dicht um einen stabilen Kern gepackte **Schleiflamellen** aus Zirkonkorund-Gewebe (ZA). Durch den gleichmäßigen Verschleiß einzelner Lamellen wird ständig neues Schleifgewebe freigesetzt und erhöht die Lebensdauer und Abtragsleistung um ein Vielfaches.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Für aggressive Flächenschleifarbeiten als Alternative zu Schleifhülsen oder Fächerschleifern.

Verwendung ausschließlich in Laufrichtung des Trägerkörpers, die Laufrichtung ist im Kern der Hülse gekennzeichnet.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Technische Beschreibung

Körnung	40
maximale Drehzahl	9500 min ⁻¹
Hülsen-Ø	60 mm
Hülsen Breite	30 mm
Außen-Ø	75 mm
Feinheitsgrad	grob
Schleifmittel	Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Fächerschleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-ØxKopflänge 60X30 mm

553600 60X30