

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20x20G, Höhe / Türhöhe: 800/525mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Breite	600 mm
Türanschlag	rechts

Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Höhe	800 mm
Nutzbreite	550 mm
Tiefe	650 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm
Gewicht	33,3 kg
Nutzhöhe für Schubladen	150 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12