

**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 86-55****Bestelldaten**

Bestellnummer	083322 86-55
GTIN	8029822090084
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Hochfeste anaerobe Gewindedichtung und Fügemitel. Langsame Aushärtung.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	86-55
für Gewindegröße Zoll	2 Zoll

für Gewindegröße M bis	M50
minimales Losbrechmoment	15 - 35 Nm
Funktionsfestigkeit nach	12 - 24 h
Farbe	rot
Handfestigkeit nach	60 - 90 min
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
maximales Spaltmaß	0,3 mm
geeignet für Material	Metall
Dynamische Viskosität	5000 - 8000 mPas
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	50 ml
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Flammpunkt	100 °C
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
für Gewindeart	Alle
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Demontage	nur durch Erwärmen
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061

083392 7063

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063
