

Garant GRIDLINE

Räder Set 2-teilig, Typ: 2**Bestelldaten**

Bestellnummer	927202 2
GTIN	4062406108076
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Räder mit 125 mm Durchmesser. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg. Set bestehend aus 2 Lenk-Stopp-Rollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm.

Technische Beschreibung

Höhe	150 mm
Tragfähigkeit je Stück	200 kg
Bauhöhe	180 mm
Rad-Ø	125 mm

Gewicht	2,2 kg
Produktart	Rolle