

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock, Höhe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927320 800
GTIN	4062406108458
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.
Schublade nicht verschließbar.

Mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 150

Türhöhe mm: 525

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	1
Breite	400 mm
Höhe	800 mm

Tiefe	650 mm
Gewicht	58,8 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzhöhe	570 mm
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	280 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 12	951020 12
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120
Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock Höhe 800 mm	927321 800