

Garant**Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, Schaft-Ø 25 mm, Gewinde-
Schneidbereich: M1-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	338121 M1-12
GTIN	4062406112219
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
- Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
- Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
- Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
- Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf **Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.**

- **Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.**
- **Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.**

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 / 16 / 25).

Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120 – 338142.

Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600 – 308806.

Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.

Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Längenausgleich Zug	1 mm
Auskraglänge A-Maß	34 mm
Innen-Ø D ₁	20 mm
Außen-Ø D	43 mm
Gewinde-Schneidbereich	M1 - M12
passend für ER-Größe	11 / 16
Längenausgleich Druck	0,2 mm
Aufnahme	Schaft-Ø 25 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Gewindeschneidfutter