



## Reduzierhülse SK / MK für Anzugsgewinde, Form A, BT 50, MK innen: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	303097 4
GTIN	4062406109448
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen **mit MK-Schaft**.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskräglänge A-Maß: 70 mm

Außen- $\varnothing$  D: 48 mm

### Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	70 mm
Außen- $\varnothing$ D	48 mm
Aufnahme	BT 50
Norm	DIN 6383
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 μm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308812 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 50	308810 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50