


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:  
125XM14mm****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 571200 125XM14 |
| GTIN          | 4017359024805  |
| Artikelklasse | 57L            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

**Technische Beschreibung**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Besatzlänge H <sub>1</sub> | 29 mm                   |
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>   | 125 mm                  |
| maximale Drehzahl          | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Borstenstärke              | 0,5 mm                  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Anzahl Zöpfe                | 20           |
| Besatzbreite L <sub>1</sub> | 14 mm        |
| Gewinde M                   | M14          |
| Besatzmaterial              | Stahldraht   |
| Zopfung                     | linksgezopft |
| Produktart                  | Rundbürste   |