

**Garant****Steck-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 990216 2000   |
| GTIN          | 4062406114299 |
| Artikelklasse | 911           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

**Lackierung:**

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

**Hinweis:**

- **Die 500 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken und können mit diesen beliebig kombiniert werden.**
- **Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie auch in unserem eShop unter Nr. 990271 – 990370.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

|   |  |
|---|--|
| Fachboden Tiefe   | 500 mm   |
| Regal-Aufbau  | Anbauregal   |
| Fachboden Breite lichtetes Maß  | 900 mm   |
| Fachboden Befestigungsart   | Traverse   |
| Anzahl Profilrahmen   | 1  |
| Anzahl Fachboden  | 4  |
| Fachboden Breite  | 946 mm   |
| Regaltiefe  | 500 mm   |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite   | 975 mm   |
| Regalhöhe   | 2000 mm  |
| maximale Feldlast   | 900 kg   |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg   |
| Fachboden Stärke  | 38 mm  |
| Höhenverstellung im Raster  | 40 mm  |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut   | Tiefe 500 mm   |
| Produktart  | Fachbodenregal   |

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar passend für Regal Tiefe 500 mm | 990320 500 |
|--|------------|