

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 300/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	2
Nutzhöhe für Schubladen	225 mm
Nutzhöhe	225 mm
Breite	600 mm
Nutzbreite	550 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	30 kg
Höhe	300 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Tür	0
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schraubenset für GridLine Werkbänke Typ 1	927093 1
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 300 mm	927720 300
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10