

Garant GRIDLINE

**Schublade, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927800 150
GTIN	4062406111830
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

**Passend für:**

Alle Gehäuse 24G.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	150 mm
Gewicht	10 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	125 mm
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite in G	20
Einsatzbereich	Werkbankgehäuse
Nutzbreite	500 mm

Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade