

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe Gehäuse: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927730 500
GTIN	4062406111762
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 24G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Abdeckung mit Rillengummimatte, Abrollrand und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

**Das Gehäuse darf nur mit Schubladen Nr. 927805 bestückt werden!**

Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

**Technische Beschreibung**

Rad-Ø	125 mm
-------	--------

Laufbelag spurlos	ja
Tiefe	650 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	700 mm
mit Abrollrand	ja
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	425 mm
Anzahl Schubladen	0
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Gewicht	28,5 kg
ComfortClose	nein
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	600 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Nutzhöhe für Schubladen	425 mm
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkstatt Rollcontainer