

Garant
Schnellwechsel-Einsatz für Gewindeschneidfutter MLA, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	338120 11
GTIN	4062406111984
Artikelklasse	31M

Beschreibung
Passend für:

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter MLA mit Minimal-Längenausgleich Nr. 338100 – 338121.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399– 309447.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L	17 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610	11
Spannbereich $\varnothing D_1$	2 - 6 mm
für Spannzangen ER	11 mm
$\varnothing d$	20 mm
für Schneidbereich	M1 – M5
Außen- $\varnothing D$	19 mm
maximales Anzugsmoment	20 Nm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz

