


Garant**Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Grundloch, unbeschichtet, Nenn-Ø D: 17mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 239715 17 |
| GTIN | 4062406115531 |
| Artikelklasse | 23A |

Beschreibung**Ausführung:**

Wechselkopf-Reibahlensystem **fertig geschliffen für Passung IT7**. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.

Systemrundlauf $\leq 5 \mu\text{m}$ (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.

Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

Verwendung:

Für Grundloch-Bohrungen.

Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L_1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).

Passender Spanschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------|
| Nenn-Ø D | 17 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 6 |
| Schneidenlänge l_1 | 8 mm |
| Vorschub f in Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,6 mm/U |
| Kopflänge l | 22 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Aufnahmegröße | 12 mm |
| Schlüsselweite | 10 mm |
| Serie | TopCut |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | Cermet |
| Norm | Werksnorm |
| Bohrtoleranz | H7 |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Innenkühlung | ja |
| Semi-Standard | ja |
| passende Aufnahme | GARANT TopCut |
| Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | P |
| GG | bedingt geeignet | 160 m/min | K |
| GGG | bedingt geeignet | 140 m/min | K |
| Öl | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |