

Garant**Verstärkte Rückwand mit Trägersäulen, Trägersäulen-Höhe: 962mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928020 962
GTIN	4062406112271
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Mehrpreis-Position für die Anbringung der Trägersäulen mittig auf dem Arbeitsplatz. Bei der Größe 1500 mm kann ein Aufbau von 1000 mm mittig angebracht werden, bei der Größe 2000 mm wird mittig ein 1500 mm Aufbau angebracht.

Passend für:

Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 und eLevel Nr. 920012, 920014 Gr. 1500 und 2000.

Lieferumfang:

Verstärkte Rückwand der Workstation wird verbaut und Trägersäulen (Nr. 928010) werden montiert geliefert.

Hinweis:

Nr. 928020 ist eine optionale Aufpreis-Position, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich!

Aufbau-Teiler Nr. 928040 ist an verstärkter Rückwand nicht montierbar.

Technische Beschreibung

Trägersäulen-Höhe	962 mm
Gewicht	18 kg

Tiefe	100 mm
Höhe	962 mm
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Trägersäule