


Garant**Konsole mit Spanntopf, für Typ: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	360154 80
GTIN	4045197722843
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für **GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem** (Stichmaß 200 mm). Manuelle Bedienung oder Luftübergabe über Maschinentisch möglich.

Inklusive Spanntopf mit Ø 90 mm bzw. 120 mm zur Aufnahme der Zentrischspanner Nr. 360130.

Verwendung:

- **5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.**
- **Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt- Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch.**

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130 in Kombination mit Adapterblech Nr. 360132.

Hinweis:

Gr.80/4 – Gr.120/4 – Höheres Abstützmoment für maximale Stabilität.

Länge: 320 mm

Breite: 120 mm

Höhe: 125 mm

Stichmaß Spannbolzen: 200 mm

Spanntopf-Ø: 90 mm

Anzahl Bohrungen für Spannbolzen: 2

Technische Beschreibung

Breite	120 mm
für Typ	80
Spanntopf-Ø	90 mm
Länge	320 mm
Höhe	125 mm
Stichmaß Spannbolzen	200 mm
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen	2
Produktart	Schraubstock-Zubehör

Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
--	--------------