



VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	203095 12
GTIN	4062406117368
Artikelklasse	12X

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz. Verstärkter Kern.

Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Versetzte Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

Hinweis:

h_{max} : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014 und 204015.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ für die TPC-Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,24 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	93 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	45 mm
Spanmittendicke h_{max} für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC	0,06 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Freistellungs-Ø D_1	11,8 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HB

Schneiden-Ø D_c	12 mm
Schneidenlänge L_c	36 mm
Zähnezahl Z	5
Toleranz Nenn-Ø	f8
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Anzahl Spanteiler	1
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,07 \times D$
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	380 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	60 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geeignet	25 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		