



## Glattwalzwerkzeug EG3T-3 universal, Schaftaufnahme Typ: S16



### Bestelldaten

Bestellnummer	291507 S16
GTIN	4060491018959
Artikelklasse	29F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.  
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

#### Vorteil:

Oberflächengüte  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möglich.  
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).

#### Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.  
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von  $1400 \text{ N/mm}^2$  und einer Härte von bis zu 45 HRC.  
Für den Einsatz auf Langdrehmaschinen.

#### Passend für:

Ø-Bereich (empfohlen): 5 mm – 50 mm

#### Hinweis:

- Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
- Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

### Technische Beschreibung

Spitzen-Mittenversatz f	8 mm
Schaft-Vierkant	16x16 mm
Schaftaufnahme Typ	S16
maximale Walzkraft	0,6 kN

Rollen-Ø	3 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	110 mm
Schneidrichtung	links und rechts
Produktart	Glattwalzwerkzeug