

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
--	--------

Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Höhe	850 mm
Anzahl Schubladen	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Serie	vario
Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	126 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/4	950320 150/4
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Auflage aus Weich-PVC transparent Breite 2000 mm	951951 2000
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800

Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus
Plattenlänge 2000 mm

926001 2000

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
300/2

927600 300/2